

# アローテイト

超小型回転灯・点滅灯・キセノン灯

## 取扱説明書

# ミニ角70

ASH型	回転灯
ASHC型	点灯式信号灯
ASHT型	点滅式信号灯
ASHX型	キセノン点滅灯

この度は「ミニ角型回転灯・点滅灯・キセノン灯」をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用になる前にこの説明書をよくお読みになって、正しくお使い下さい。

### 特長

#### ASH型

- 外形は業界最小の角型回転灯です。
- グローブは耐候性、透光性にすぐれたAS樹脂製です。
- 真空蒸着ミラーで強力な閃光を発します。
- 高性能マイクロモーターを使用し、長寿命、高耐久性を実現しました。
- IP30屋内専用です。


#### ASHC型 ASHT型 ASHX型

- シンプルな角型デザインです。
- レンズカットグローブが光源を大きく、美しく見せます。
- IP30屋内専用です。

### 使用上のご注意

- 電球は振動に弱い  
振動や衝撃の強い所に取り付けますと、電球の寿命が短くなります。  
振動の大きな装置、柱、壁への直接取付けは避けて下さい。
- 電圧の確認  
ラベルに表示してある電圧と使用する電源が同じであることをよく確認して下さい。
- グローブをはずしたまま放置したり使用したりしないで下さい。  
ギヤ部に異物が付着しますと、回転不良の原因となります。
- 電球の交換(ASH、ASHC、ASHT型)  
必ず電源を切ってから行って下さい。  
電球は押えて左に回すと簡単に取り出せます。(ASH型)
- ASHX型のキセノン管は取りはずしできません。
- ASHX型の寿命は約5,000時間以上です。

# 外觀図



# 仕様

## ●回転灯式

電球:ガラス球G18 口金⑤BA15S,⑥BA15D

型式	定格電圧	消費電流	閃光数	電球	重量
ASH-12	DC 12V	0.4A	140回/分	12V 5W⑤	0.4kg
ASH-24	ACDC24V	0.2A		24V 5W⑤	0.4kg
ASH-100	AC 100V	0.1A		110V10W⑥	0.5kg
ASH-200	AC 200V	0.05A		220V10W⑥	0.5kg

## ●点灯・点滅式

電球:ガラス球T20 口金E12

型式	定格電圧	点滅数	電球	重量	
点灯式	ASHC-12	DC 12V	—	12V 10W	0.3kg
	ASHC-24	ACDC24V		24V 10W	0.3kg
	ASHC-100	AC 100V		110V 10W	0.3kg
	ASHC-200	AC 200V		220V 10W	0.3kg
点滅式	ASHT-12	DC 12V	80回/分	12V 10W	0.3kg
	ASHT-24	ACDC24V		24V 10W	0.3kg
	ASHT-100	AC 100V		110V 10W	0.3kg
	ASHT-200	AC 200V		220V 10W	0.3kg

## ●キセノン点滅式

型式	定格電圧	消費電力	発光数	重量
ASHX-100	AC100V	4.5W	75回/分	0.3kg

# アロー電子工業株式会社

ARROW ELECTRONICS IND. CO., LTD.

URL <http://www.arrow-elec.co.jp>

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20  
 ☎06(6961)-1333(代) FAX06(6969)-0510  
 東京営業所 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-1-1-10F  
 ☎03(5907)-3230 FAX03(5907)-3231  
 神奈川営業所 〒226-0011 横浜市緑区中山町301-5-3F  
 ☎045(938)-0500 FAX045(938)-0600

名古屋営業所 〒465-0021 名古屋市東区猪子石2-5-02  
 ☎052(775)-7201 FAX052(775)-7202  
 大阪営業所 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20  
 ☎06(6961)-0325 FAX06(6961)-1199  
 広島営業所 〒733-0005 広島市西区三滝町20-3-1F  
 ☎082(239)-7254 FAX082(239)-7256  
 福岡営業所 〒816-0094 福岡市博多区諸岡1-6-36  
 ☎092(574)-5446 FAX092(574)-5450